

お洗濯がもっとラクになる新ドラム



-W(クリスタルホワイト)

洗濯・脱水
容量 **8kg**

定格洗濯時
約 **38分**

清潔

- ①自動槽洗浄※1※2
②槽洗浄コース※3
③抗菌※4・防カビ※5パルセーター
④楽ポイフィルター「抗菌加工※6」



“パナソニックの店” 取り扱いモデル

タテ型洗濯機

NA-SJFA808

日本製

オープン価格* *オープン価格の価格は販売店にお問い合わせください

スゴ落ち 泡洗浄 ECONAVI

**すぐ
ソコ**
スタイル

1 「すぐソコスタイル」

取り出し
ラクラク



**すぐ
ソコ
スタイル**

2 大型「ホワイトタッチ液晶」 見やすく操作しやすい

業界最大!*



*NA-SJFA808 幅250mm、縦60mm。国内の洗濯機において。2021年4月13日現在

3 「取り忘れアラーム」取り忘れを防ぐ 「LEDナビライト」槽内を明るく照らす

洗濯終了後
10分間隔でお知らせ



パナソニックの店
オリジナル

従来から使いやすさが大きく進化!

従来商品と比較 たっぷり洗えて時短・省エネ・こんなにおトク!


槽が浅く、奥までラクに手が届きます

**すぐ↓
ソコ
スタイル**

従来品

当社2014年発売
NA-FA80H1

最新洗濯機
NA-SJFA808




槽内をLEDライトで照らし、取り忘れを防ぎます

パナソニックの店
オリジナル

従来品

当社2014年発売
NA-FA80H1

最新洗濯機
NA-SJFA808



暗くて、洗濯槽の奥まで見えにくい。

フタを開けると、ライトが自動で点灯。

[illegible]

液体洗剤・柔軟剤・おしゃれ着洗剤 トリプル自動投入

ドラム
(NA-SLX12A)

最適な量を自動で計量、投入の手間なくラクラク 業界初* おしゃれ着洗剤タンク搭載

*国内家庭用洗濯機において、2021年11月1日発売

お洗濯が
誰でもカンタンに

洗剤の
ムダがなくなる

こぼして汚すことも
なくなる



詰め替え用パウチの中身を、
まとめて入れられます。



液体合成洗剤
タンク容量
約1,010mL

柔軟剤
タンク容量
約890mL

おしゃれ着洗剤
タンク容量
約730mL

自動投入タンクもさらに使いやすく

取っ手付きだから
出し入れしやすい



自立式だから
お手入れしやすい




スゴ落ち 泡洗浄

タテ型
(NA-SJFA808)

ドラム
(NA-SLX12A)

濃密泡でガンコ汚れもスゴ落ち！




皮脂汚れを洗浄

洗浄前 洗浄後



泥汚れを洗浄

洗浄前 洗浄後



洗剤を
素早く泡立て
汚れに
アタック



NA-SJFA808(イメージ図)



NA-LX129A(イメージ図)

・皮脂汚れのついたワイシャツ(ポリエステル65%・綿35%)、泥汚れのついたユニフォーム(ポリエステル100%)を「おまかせ」コース(洗濯3kg時)で洗濯。当社実験による。NA-LX129Aで洗浄。衣類の量、衣類の汚れ、洗剤によって効果は異なります

おうちクリーニングコース

タテ型
(NA-SJFA808)

ドラム
(NA-SLX12A)

デリケートな衣類も やさしく洗う



ニット

スーツ

制服*

*「手洗い」または「弱水流」マークがあるもの、芯は取り外してください。



液体のおしゃれ着用
中性洗剤を
お使いください

容量の上限

SJFA808: 洗濯容量2.4kg
SLX12A: 洗濯容量1.5kg

毛布コース

タテ型
(NA-SJFA808)

ドラム
(NA-SLX12A)

汗や汚れが気になった時、家でこまめに洗える



毛布は
洗濯ネットに
入れなくてOK

容量の上限

SJFA808: 洗濯容量4.2kg
SLX12A: 洗濯容量6.0kg*
乾燥容量3.0kg

*毛布(3kgを超え6kg以下)やふとんなどを洗うときは、必ず別売の洗濯キャップをお使いください。詳しくはカタログをご確認ください。

はやふわ乾燥 ヒートポンプ

ドラム
(NA-SLX12A)

大風量でスピーディ ふんわり仕上げで、シワも抑える



ふんわり感に差が付く

つり干し

はやふわ乾燥
ヒートポンプ

洗濯3kg時
「おまかせ」コースにおいて。

洗濯～乾燥3kg時
「おまかせ」コースにおいて。



従来のヒーター乾燥

はやふわ乾燥 ヒートポンプ

・くつ下(ポリエステル、綿)洗濯～乾燥3kg時「おまかせ」コースにおいて、当社実験による。2010年発売当社ヒートポンプ搭載機種NA-V1700と、新製品NA-LX129Aとの比較



しかも
除菌*

温水 スゴ落ち 泡洗浄

ドラム
(NA-SLX12A)

温水の力で黄ばみやニオイ菌までスゴ落ち！

*「約60℃おまかせ(除菌^{※2})」コースにて

白物の除菌	約 60℃	おまかせ(除菌 ^{※2}) コース	容量の上限 2 kg
ニオイも落とす	約 40℃	においスッキリ コース	2 kg
皮脂汚れを 落とす	約 40℃	毛布コース	4.5 kg
普段着の 黄ばみを除去	約 40℃	つけ置き(普段着) コース	2 kg
おしゃれ着の 黄ばみを除去	約 40℃	つけ置き(おしゃれ着) コース	2 kg
普段着の 皮脂汚れを落とす	約 40℃	おまかせ コース	4.5 kg
おしゃれ着の 黄ばみ予防	約 40℃	おしゃれ着 コース	2 kg
おしゃれ着 洗いに	約 30℃	おしゃれ着 コース	2 kg
寒い日に水温を 上げる	約 15℃	洗濯モード	12 kg

衣類を傷めたり、色褪りしやすいため、取扱説明書を確認してください

普段着の黄ばみも



この写真の黄ばみは、着用時の皮脂汚れによるものです(シャツ 綿100%)

写真は「約40℃つけ置き(普段着)」コース(洗濯)設定時(運転時間約177分)粉末未合成洗剤を通常の約2倍使用、洗濯容量2kg運転の場合の洗浄実験結果です(当社調べ)

おしゃれ着の黄ばみも



この写真の黄ばみは、着用時の皮脂汚れによるものです(本体レーヨン 75% / ナイロン 25%、レース部分ポリエステル 100%)

写真は「約40℃つけ置き(おしゃれ着)」コース(洗濯)設定時(運転時間約415分)粉末未合成洗剤を通常の約2倍使用、洗濯容量2 kg運転の場合の洗浄実験結果です(当社調べ)「約40℃つけ置き(おしゃれ着)」コースは洗濯のみのコースです

日光などで変色した汚れ・黄ばみは落ちません衣類の素材・量、衣類の汚れ、洗剤の種類、水質、水温、室温などによって効果は異なります

洗濯槽の黒カビ対策


日々の自動お手入れ

※3

自動槽洗浄

SJFA808 ※4※5 SLX12A ※6※7※8

遠心力水流で洗浄



NA-LX129A(イメージ図)

「ナノイー」槽クリーン

SLX12A ※9

「ナノイーX」により、
槽クリーンします



NA-LX129A(イメージ図)

定期的なお手入れ

約60℃槽カビクリーンコース

SLX12A ※10

黒カビの発育を抑制

洗浄剤
不要

コストが
かからず
経済的

槽全体に
スチームが行き渡る

目安:月1回



NA-LX129A(イメージ図)

・スチームの見え方は実際とは異なります

槽洗浄サイン

SLX12A SJFA808

お手入れのタイミングを
点滅してお知らせ

槽洗浄

(画像はNA-SLX12A)
「槽洗浄サイン」は工場出荷時オフ設定です

気になる
時に

サッと槽すすぎコース

SLX12A SJFA808

洗濯前に槽内をすすぐ



※1(衣類の除菌について)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2015年7月15日【試験方法】菌液付着試験の生菌数測定【除菌方法】加熱高温による【対象部位】ドラム内の衣類【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)※2(除菌の試験内容)【試験機関】(株)エフシー総合研究所【試験方法】菌液付着試験の生菌数測定【除菌方法】加熱高温による【対象部位】ドラム内の衣類【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)※3 NA-SLX12A「自動槽乾燥」は工場出荷時オフ設定です。【自動槽洗浄について】一度設定すれば、「洗濯」または「洗濯～乾燥」運転で「すすぎ」2回以上設定時に自動運転します(「風呂水」設定するときは「洗い」時)。NA-SLX12A「おまかせ」「省エネ」「おまかせしっとり」「わたし流」コース時。「すすぎ」の途中で水を追加して洗浄するため、使用水量が約2L増え、運転時間が約3分長くなります※4「自動槽洗浄」設定による除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年2月26日【試験成績書発行番号】第20070287003-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定【黒カビ抑制方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)NA-SJFA808の「自動槽洗浄」は工場出荷時あらかじめ設定されています。※5「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2015年4月10日【試験成績書発行番号】第15024036002-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの黒カビ抑制率測定【黒カビ抑制の方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】黒カビの発育なし※6「自動槽乾燥」は工場出荷時オフ設定です【自動槽洗浄について】一度設定すれば、「洗濯」または「洗濯～乾燥」運転で「すすぎ」2回以上設定時に自動運転します(「風呂水」設定するときは「洗い」時)。NA-SLX12A「おまかせ」「おまかせしっとり」「わたし流」コース時。「すすぎ」の途中で水を追加して洗浄するため、使用水量が約2L増え、運転時間が約3分長くなります※7「自動槽洗浄」設定による除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2014年4月22日【試験成績書発行番号】第14031842001-01号【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定【黒カビ抑制方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】外槽【試験結果】菌の減少率99%以上※8「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制【試験機関】(株)エフシー総合研究所【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの黒カビ抑制率測定【黒カビ抑制方法】「自動槽洗浄」による【対象部分】外槽【試験結果】黒カビの抑制率99%以上(自社換算値)※9「ナノイー」槽クリーンは、コース選択時に「洗濯」を選ぶと、自動的に設定されます※10「約60℃槽カビクリーン」コースによる黒カビ抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2019年4月22日【試験成績書発行番号】第19015638001-0101号【試験方法】外槽に取り付けたカビ培養プレートの生菌数測定【黒カビ抑制方法】加熱高温と温水スチームによる【対象部分】外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(自社換算値)